# M2P0251223060B2

DOL SPOUŠTĚČ, 17...23A (11KW AT 400V), IP65, STYKAČ S CÍVKOU 230VAC 60HZ, PLASTOVÝ KRYT, NADPROUDOVÁ OCHRANA, S START A STOP/RESET TLAČÍTKEM



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Rozsah nastavení relé | | A | 17-23 |
| Technické vlastnosti IEC (≤440 V) | | | |
| | Ie | A | 23 |
| | kW | kW | 11 |
| **Součásti** | | | |
| Kryt spouštěče standardně dodáván | | | M2PA |
| Stykač standardně dodáván | | | BF2510A |
| Tepelné relé standardně dodáváno | | | RF382300 |
| **Technické údaje UL** | | | |
| Maximální jmenovitý výkon UL/CSA v koních, jednofázový | | | |
| | 110V-120V | HP | 1.5 |
| | 220V-240V | HP | 3 |
| Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový | | | |
| | 200V-208V | HP | 5 |
| | 220V-240V | HP | 7.5 |
| | 440V-480V | HP | 15 |
| | 550V-600V | HP | 15 |
| Stupeň krytí UL | | | Type 1, 12K, 4, 4X |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Hmotnost | | g | 1220 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +60 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| IEC stupeň krytí | | | IP65 |
| **Klasifikace ETIM** | | | |
| ETIM 8.0 | | | EC001037 - Motorový spouštěč |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.