

M3N


PRÁZDNY KRYT M3N S TLAČÍTKY START A STOP/RESET



Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	80
Součásti			
Stykač standardně dodáván			BF40A, BF50A, BF65A, BF80A, BF94A
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF82
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	1800
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Rozměry			







Certifikace a shoda s předpisy		
V souladu		
	IEC/EN 60947-1	
	IEC/EN 60947-4-1	
Klasifikace ETIM		
ETIM 8.0		EC000200 - Skříňka pro ovladače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.