M3P00973400

SPOUŠTĚČ Y-D, V KRYTU, S ODPÍNAČEM, OVLADAČ GAX61 A START A STOP/RESET TLAČÍTKY. ROZBĚH DO 12 SEC A A MAXIMUM 30 SPUŠTĚNÍ ZA HODINU, MAX IEC JMENOVITÝ PROUD 16A. CÍVKA 400VAC 50/60HZ



Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	16
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M3PA70
Stykač standardně dodáván			BF0910A, BF0901A, BF0910A
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF38…
Pomocný kontakt standardně dodáván			BFX1020, …, BFX1011
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	3700
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.