# M3P02670230

SPOUŠTĚČ Y-D M3P, 43A, 230VAC, 50/60HZ, V KRYTU S TLAČÍTKY START A STOP/RESET,S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Maximální provozní proud (≤440V) | | A | 43 |
| **Součásti** | | | |
| Kryt spouštěče standardně dodáván | | | M3PA70 |
| Stykač standardně dodáván | | | BF2600A, BF2600A, BF1810A |
| Tepelné relé nutno objednat samostatně | | | RF38… |
| Pomocný kontakt standardně dodáván | | | BFX1020, BFX1011, BFX1011 |
| **Vlastnosti kontaktů** | | | |
| Výkony motorů podle normy IEC | | | |
| | 230V | kW | 11 |
| | 400V | kW | 22 |
| | 440V | kW | 22 |
| | 500V | kW | 25 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Hmotnost | | g | 3650 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +60 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň krytí čelní strany IP | | | IP65 |
| **Rozměry** | | | |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# M3P02670230


SPOUŠTĚČ Y-D M3P, 43A, 230VAC, 50/60HZ, V KRYTU S TLAČÍTKY START A STOP/RESET,S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD




Drilling for surface fixing






## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# M3P02670230

SPOUŠTĚČ Y-D M3P, 43A, 230VAC, 50/60HZ, V KRYTU S TLAČÍTKY START A STOP/RESET,S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| for starters |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-4-1 |
| UL508 |

Certifikáty

/

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001037 - Motorový spouštěč |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.