# M3P02673400

STAR-DELTA STARTER, ENCLOSED STARTER, WITH SWITCH DISCONNECTOR, ROTARY DOOR COUPLING HANDLE GAX61 AND START AND STOP/RESET BUTTONS. STARTING TIME UP TO 12 SECONDS AND A MAXIMUM OF 30 OPERATIONS/HOUR, MAX IEC OPERATING CURRENT 43A. COIL VOLTAGE 400VAC 50/60HZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Maximální provozní proud (≤440V) | | A | 43 |
| **Součásti** | | | |
| Kryt spouštěče standardně dodáván | | | M3PA70 |
| Stykač standardně dodáván | | | BF2600A, BF2600A, BF1810A |
| Tepelné relé nutno objednat samostatně | | | RF38… |
| Pomocný kontakt standardně dodáván | | | BFX1020, BFX1011, BFX1011 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Hmotnost | | g | 3800 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +60 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň krytí čelní strany IP | | | IP65 |
| **Klasifikace ETIM** | | | |
| ETIM 8.0 | | | EC001037 - Motorový spouštěč |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.