# M3P03273230

SPOUŠTĚČ Y-D, V KRYTU, S ODPÍNAČEM, OVLADAČ GAX61 A START A STOP/RESET TLAČÍTKY. ROZBĚH DO 12 SEC A A MAXIMUM 30 SPUŠTĚNÍ ZA HODINU, MAX IEC JMENOVITÝ PROUD 50A. CÍVKA 230VAC 50/60HZ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Maximální provozní proud (≤440V) | | A | 50 |
| **Součásti** | | | |
| Kryt spouštěče standardně dodáván | | | M3PA70 |
| Stykač standardně dodáván | | | BF3200A, BF3200A, BF2510A |
| Tepelné relé nutno objednat samostatně | | | RF38… |
| Pomocný kontakt standardně dodáván | | | BFX1020, BFX1011, BFX1011 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Hmotnost | | g | 4300 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +60 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň krytí čelní strany IP | | | IP65 |
| **Klasifikace ETIM** | | | |
| ETIM 8.0 | | | EC001037 - Motorový spouštěč |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.