M3P03273400

STAR-DELTA STARTER, ENCLOSED STARTER, WITH SWITCH DISCONNECTOR, ROTARY DOOR COUPLING HANDLE GAX61 AND START AND STOP/RESET BUTTONS. STARTING TIME UP TO 12 SECONDS AND A MAXIMUM OF 30 OPERATIONS/HOUR, MAX IEC OPERATING CURRENT 50A. COIL VOLTAGE 400VAC 50/60HZ

Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	50
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M3PA70
Stykač standardně dodáván			BF3200A, BF3200A, BF2510A
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF38…
Pomocný kontakt standardně dodáván			BFX1020, BFX1011, BFX1011
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	4300
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.