

M3P06510110


SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M3P 110VAC, 50/60HZ, 65A, S TLAČÍTKY START A STOP/RESET



Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	65
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M3PA
Stykač standardně dodáván			BF6500A
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF82…
Pomocný kontakt standardně dodáván			G41810
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	3110
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Rozměry			








Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



I = Start; O = Stop/Reset

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

CSAus
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.