M3PA70

SPOUŠTĚČ Y-D M3, 50A, 400VAC, 50/60HZ, V KRYTU S TLAČÍTKY START A STOP/RESET, PRO UPEVNĚNÍ NA DIN LIŠTU





Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	2240
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M3PA70


SPOUŠTĚČ Y-D M3, 50A, 400VAC, 50/60HZ, V KRYTU S TLAČÍTKY START A STOP/RESET, PRO UPEVNĚNÍ NA DIN LIŠTU







Drilling for surface fixing



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
for starters
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000200 - Skříňka pro ovladače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.