MX10P

OVLÁDACÍ OSA TLAČÍTKA STOP/RESET PRO KRYT M0



Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	10
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Certifikace a shoda s předpisy			
V souladu			
	CSA C22.2 n° 14		
	IEC/EN 60947-1		
	IEC/EN 60947-4-1		
	UL508		
Certifikáty			
	cULus		
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.