# MX31

KOVOVÁ MONTÁŽNÍ DESKA PRO KRYTY M24N A M25



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Hmotnost | | g | 400 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +60 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň krytí čelní strany IP | | | IP65 |
| **Certifikace a shoda s předpisy** | | | |
| V souladu | | | |
| | CSA C22.2 n° 14 | | |
| | IEC/EN 60947-1 | | |
| | IEC/EN 60947-4-1 | | |
| | UL508 | | |
| Certifikáty | | | |
| | cULus | | |
| **Klasifikace ETIM** | | | |
| ETIM 8.0 | | | EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.