





|  |                               |     |    |
|--|-------------------------------|-----|----|
| Denominazione del prodotto                     | Telecommutatori<br>assemblati |     |    |
| Tipo   | BGC09                         |     |    |
| <b>Caratteristiche elettriche</b>              |                               |     |    |
| Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ )         | A                             | 20  |    |
| <b>Caratteristiche dei contatti</b>            |                               |     |    |
| Corrente di impiego Ie                         | AC-1 ( $\leq 40^{\circ}C$ )   | A   | 20 |
|  | AC-1 ( $\leq 55^{\circ}C$ )   | A   | 18 |
|  | AC-1 ( $\leq 60^{\circ}C$ )   | A   | 15 |
| Potenza nominale AC-1 ( $T \leq 40^{\circ}C$ ) | 230V                          | kW  | 8  |
|  | 400V                          | kW  | 14 |
|  | 500V                          | kW  | 16 |
|  | 690V                          | kW  | 22 |
| <b>Dati tecnici UL</b>                         |                               |     |    |
| UL/CSA General Use                             | A                             | 20  |    |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>              |                               |     |    |
| Attacchi tipo                                  | Vite di fissaggio             |     |    |
| Peso prodotto                                  | g                             | 365 |    |
| <b>Dimensioni</b>                              |                               |     |    |



**Schemi elettrici**



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

#### Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000010 - Set  
contatti