



Denominazione del prodotto

Telecommutatori  
assemblati  
BGC09

Tipo

**Caratteristiche elettriche**

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ )

A 20

**Caratteristiche dei contatti**

Corrente di impiego Ie

AC-1 ( $\leq 40^{\circ}C$ ) A 20  
AC-1 ( $\leq 55^{\circ}C$ ) A 18  
AC-1 ( $\leq 60^{\circ}C$ ) A 15

Potenza nominale AC-1 ( $T \leq 40^{\circ}C$ )

230V kW 8  
400V kW 14  
500V kW 16  
690V kW 22

**Dati tecnici UL**

UL/CSA General Use

A 20

**Caratteristiche meccaniche**


Attacchi tipo

Vite di fissaggio


Peso prodotto

g 365

**Dimensioni**



**Schemi elettrici**



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

#### Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000010 - Set  
contatti