



Denominazione del prodotto

Telecommutatori
assemblati
BGC09

Tipo

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)

A 20

Caratteristiche dei contatti

Corrente di impiego Ie

AC-1 ($\leq 40^{\circ}C$)	A	20
AC-1 ($\leq 55^{\circ}C$)	A	18
AC-1 ($\leq 60^{\circ}C$)	A	15

Potenza nominale AC-1 ($T \leq 40^{\circ}C$)

230V	kW	8
400V	kW	14
500V	kW	16
690V	kW	22

Dati tecnici UL

UL/CSA General Use

A 20

Caratteristiche meccaniche


Attacchi tipo

Vite di fissaggio


Peso prodotto

g 365

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000010 - Set
contatti