





Denominazione del prodotto	Telecommutatori assemblati		
Tipo	BGC09		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ )	A	20	
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Corrente di impiego Ie	AC-1 ( $\leq 40^{\circ}C$ )	A	20
	AC-1 ( $\leq 55^{\circ}C$ )	A	18
	AC-1 ( $\leq 60^{\circ}C$ )	A	15
Potenza nominale AC-1 ( $T \leq 40^{\circ}C$ )	230V	kW	8
	400V	kW	14
	500V	kW	16
	690V	kW	22
<b>Dati tecnici UL</b>			
UL/CSA General Use	A	20	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Attacchi tipo	Vite di fissaggio		
Peso prodotto	g	365	
<b>Dimensioni</b>			



**Schemi elettrici**



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

#### Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000010 - Set  
contatti