





Denominazione del prodotto	Telecommutatori assemblati		
Tipo	BGC09		
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)	A	20	
Caratteristiche dei contatti			
Corrente di impiego Ie	AC-1 ($\leq 40^{\circ}C$)	A	20
	AC-1 ($\leq 55^{\circ}C$)	A	18
	AC-1 ($\leq 60^{\circ}C$)	A	15
Potenza nominale AC-1 ($T \leq 40^{\circ}C$)	230V	kW	8
	400V	kW	14
	500V	kW	16
	690V	kW	22

Dati tecnici UL			
UL/CSA General Use	A	20	
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo	Vite di fissaggio		
Peso prodotto	g	450	
Dimensioni			



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000010 - Set
contatti