





| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----|
| Denominazione del prodotto | Telecommutatori assemblati | | |
| Tipo | BGC09 | | |
| Caratteristiche elettriche | | | |
| Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) | A | 20 | |
| Caratteristiche dei contatti | | | |
| Corrente di impiego Ie | AC-1 ($\leq 40^{\circ}C$) | A | 20 |
| | AC-1 ($\leq 55^{\circ}C$) | A | 18 |
| | AC-1 ($\leq 60^{\circ}C$) | A | 15 |
| Potenza nominale AC-1 ($T \leq 40^{\circ}C$) | 230V | kW | 8 |
| | 400V | kW | 14 |
| | 500V | kW | 16 |
| | 690V | kW | 22 |
| Dati tecnici UL | | | |
| UL/CSA General Use | A | 20 | |
| Caratteristiche meccaniche | | | |
| Attacchi tipo | Vite di fissaggio | | |
| Peso prodotto | g | 450 | |
| Dimensioni | | | |



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000010 - Set
contatti