11BGR0901A230

TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO MECCANICO ESTERNO E CONNESSIONI RIGIDE, 9A AC3 IN AC, 4KW. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ

Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max (≤440V)		A	9
Caratteristiche dei contatti			
Corrente di impiego Ie			
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	9
Potenza nominale AC-3 (T≤55°C)			
	230V	kW	2.2
	400V	kW	4
	415V	kW	4.3
	440V	kW	4.5
	500V	kW	5
	690V	kW	5
Contatti ausiliari incorporati			
	NA		0
	NC		1
Dati tecnici UL			
Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase			
	110V-120V	HP	0.5
	220V-240V	HP	1.5
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole			
	200V-208V	HP	2
	220V-240V	HP	3
	440V-480V	HP	5
	550V-600V	HP	5
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo			Vite di fissaggio
Peso prodotto		g	394
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

11BGR0901A230

TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO MECCANICO ESTERNO E CONNESSIONI RIGIDE, 9A AC3 IN AC, 4KW. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.