





| | | | | |
|---|---------------------------------------|----|-----|--|
| Denominazione del prodotto | | | | Teleinvertitori assemblati BGR09 |
| Tipo | | | | BGR09 |
| Caratteristiche elettriche | | | | |
| Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) | | | A | 9 |
| Caratteristiche dei contatti | | | | |
| Corrente di impiego Ie | AC-3 ($\leq 440V \leq 55^{\circ}C$) | | A | 9 |
| Potenza nominale AC-3 ($T \leq 55^{\circ}C$) | | | | |
| | 230V | kW | 2.2 | |
| | 400V | kW | 4 | |
| | 415V | kW | 4.3 | |
| | 440V | kW | 4.5 | |
| | 500V | kW | 5 | |
| | 690V | kW | 5 | |
| Contatti ausiliari incorporati | | | | |
| | NA | | 0 | |
| | NC | | 1 | |
| Dati tecnici UL | | | | |
| Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase | | | | |
| | 110V-120V | HP | 0.5 | |
| | 220V-240V | HP | 1.5 | |
| Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole | | | | |
| | 200V-208V | HP | 2 | |
| | 220V-240V | HP | 3 | |
| | 440V-480V | HP | 5 | |
| | 550V-600V | HP | 5 | |
| Caratteristiche meccaniche | | | | |
| Attacchi tipo | | | | Vite di fissaggio |
| Peso prodotto | | | g | 460 |
| Dimensioni | | | | |



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-4-1
- UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
 Combinazione
 starter motore