





Denominazione del prodotto				Teleinvertitori assemblati BGR12
Tipo				BGR12
<b>Caratteristiche elettriche</b>				
Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ )			A	12
<b>Caratteristiche dei contatti</b>				
Corrente di impiego Ie	AC-3 ( $\leq 440V \leq 55^{\circ}C$ )		A	12
Potenza nominale AC-3 ( $T \leq 55^{\circ}C$ )				
	230V	kW		3.2
	400V	kW		5.7
	415V	kW		6.2
	440V	kW		5.5
	500V	kW		5
	690V	kW		5
Contatti ausiliari incorporati				
	NA			0
	NC			1
<b>Dati tecnici UL</b>				
Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase				
	110V-120V	HP		0.5
	220V-240V	HP		1.5
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole				
	200V-208V	HP		3
	220V-240V	HP		3
	440V-480V	HP		7.5
	550V-600V	HP		10
<b>Caratteristiche meccaniche</b>				
Attacchi tipo				Vite di fissaggio
Peso prodotto			g	394
<b>Dimensioni</b>				



### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

#### Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore