



| | | | |
|---|--|-----|-----|
| Denominazione del prodotto | Teleinvertitori assemblati BGT09 | | |
| Tipo | BGT09 | | |
| Caratteristiche elettriche | | | |
| Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) | A | 9 | |
| Caratteristiche dei contatti | | | |
| Corrente di impiego Ie | AC-3 ($\leq 440V \leq 55^{\circ}C$) | A | 9 |
| Potenza nominale AC-3 ($T \leq 55^{\circ}C$) | 230V | kW | 2.2 |
| | 400V | kW | 4 |
| | 415V | kW | 4.3 |
| | 440V | kW | 4.5 |
| | 500V | kW | 5 |
| | 690V | kW | 5 |
| Contatti ausiliari incorporati | NA | 1 | |
| | NC | 0 | |
| Dati tecnici UL | | | |
| Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase | 110V-120V | HP | 0.5 |
| | 220V-240V | HP | 1.5 |
| Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole | 200V-208V | HP | 2 |
| | 220V-240V | HP | 3 |
| | 440V-480V | HP | 5 |
| | 550V-600V | HP | 5 |
| Caratteristiche meccaniche | | | |
| Attacchi tipo | Vite di fissaggio | | |
| Peso prodotto | g | 445 | |
| Dimensioni | | | |

