



Denominazione del prodotto

Teleinvertitori  
assemblati  
BFA018

Tipo

**Caratteristiche elettriche**

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 18

**Caratteristiche dei contatti**

Corrente di impiego Ie AC-3 ( $\leq 440V \leq 55^\circ C$ ) A 18

Potenza nominale AC-3 ( $T \leq 55^\circ C$ )

230V	kW	4
400V	kW	7.5
415V	kW	9
440V	kW	9
500V	kW	10
690V	kW	10

Contatti ausiliari incorporati

NA	0
NC	1

**Dati tecnici UL**

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

110V-120V	HP	1
220V-240V	HP	3

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole


200V-208V	HP	5
220V-240V	HP	5
440V-480V	HP	10
550V-600V	HP	15

**Caratteristiche meccaniche**


Attacchi tipo Vite di fissaggio

Peso prodotto g 760

**Dimensioni**



**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

**Conformità**

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

**Omologazioni**

cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore