



Denominazione del prodotto

Teleinvertitori
assemblati
BFA018

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Corrente di impiego Ie

AC-3 ($\leq 440V \leq 55^{\circ}C$) A 18

Potenza nominale AC-3 ($T \leq 55^{\circ}C$)

230V	kW	4
400V	kW	7.5
415V	kW	9
440V	kW	9
500V	kW	10
690V	kW	10

Contatti ausiliari incorporati

NA	0
NC	1

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

110V-120V	HP	1
220V-240V	HP	3

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

200V-208V	HP	5
220V-240V	HP	5
440V-480V	HP	10
550V-600V	HP	15

Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo

Vite di fissaggio

Peso prodotto

g 760

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore