



Denominazione del prodotto

Telecommutatori
assemblati

Tipo

BFC

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 32

Caratteristiche dei contatti

Corrente di impiego Ie

	AC-1 ($\leq 40^\circ C$)	A	32
	AC-1 ($\leq 55^\circ C$)	A	26
	AC-1 ($\leq 60^\circ C$)	A	23


Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo A vite


Fissaggio Montaggio
laterale

Peso prodotto g 786

Dimensioni



Schemi elettrici



Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000010 - Set
contatti