



Denominazione del prodotto

Telecommutatori
assemblati

Tipo

BFC

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)

A 115

Caratteristiche dei contatti

Corrente di impiego Ie

AC-1 ($\leq 40^{\circ}C$)	A	115
AC-1 ($\leq 55^{\circ}C$)	A	95
AC-1 ($\leq 60^{\circ}C$)	A	80

Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo

A vite


Fissaggio

Montaggio
laterale


Peso prodotto

g 2532

Dimensioni



Schemi elettrici



Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000010 - Set
contatti