



|  |  |     |     |
|--|--|-----|-----|
| Denominazione del prodotto             | Avviatori diretti                            |     |     |
| Tipo                                   | M1P01810                                     |     |     |
| <b>Caratteristiche elettriche</b>      |  |     |     |
| Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) | A  | 18  |     |
| <b>Componenti forniti di serie</b>     |  |     |     |
| Contenitore fornito di serie           | M1PA   |     |     |
| Contattore fornito di serie            | BF1810A                                      |     |     |
| Relè termico da acquistare a parte     | RF38...                                      |     |     |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>      |  |     |     |
| Peso prodotto                          | g  | 910 |     |
| <b>Condizioni ambientali</b>           |  |     |     |
| Temperatura di impiego                 | min  | °C  | -25 |
|  | max  | °C  | +60 |
| Temperatura di stoccaggio              | min  | °C  | -40 |
|  | max  | °C  | +70 |
| <b>Tolleranze e protezioni</b>         |  |     |     |
| Grado di protezione IP frontale        | IP65   |     |     |
| <b>Classificazione ETIM</b>            |  |     |     |
| ETIM 8.0                               | EC001037 -<br>Combinazione<br>starter motore |     |     |