



Denominazione del prodotto
 Tipo

Avviatori diretti
 M25P03812...B5

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico A 32-38
 IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)

I _e	A	38
kW	kW	18.5

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie M25PA
 Contattore fornito di serie BF3800A
 Relè termico standard fornito RF383800

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

110V-120V	HP	3
220V-240V	HP	7.5

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

200V-208V	HP	10
220V-240V	HP	15
440V-480V	HP	30
550V-600V	HP	30

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 2880

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
 Combinazione
 starter motore