




Denominazione del prodotto	Contenitori vuoti		
Tipo	M2N		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ )	A	32	
<b>Componenti forniti di serie</b>			
Contattore fornito di serie	BF25A, BF26A, BF32A		
Relè termico da acquistare a parte	RF38		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Peso prodotto	g	640	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di protezione IP frontale	IP65		
<b>Dimensioni</b>			



## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

### Omologazioni

cULus

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
Pulsante esterno