



Direct-on-line starter to be completed with motor protection circuit breaker and contactor M2P00911

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1450

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale IP65

Dimensioni




Schemi elettrici

Incorporated button control
 and rotary actuator for 3-phase motors



I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Power
 connection for 1-phase
 motors



Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
 Combinazione
 starter motore