M2P00911400B0

AVVIATORE DIRETTO, CON INTERRUTTORE SALVAMOTORE IN CONTENITORE ISOLANTE, 13A (≤440V), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 400VAC 50/60HZ

Caratteristiche elettriche			
Taratura relè termico		A	9-14
IEC Caratteristiche di impiego (≤440V)			
	Ie	A	13
	kW	kW	5.5
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type 1, 12K, 4, 4X
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto		g	1515
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione (IEC)			IP65
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.



Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Incorporated button control and rotary actuator for 3-phase motors



Power connection for 1-phase motors



I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

	EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.