



Denominazione del prodotto	Avviatori stella triangolo		
Tipo	M3P00973		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ )	A	16	
<b>Componenti forniti di serie</b>			
Contenitore fornito di serie	M3PA70		
Contattore fornito di serie	BF0910A, BF0901A, BF0910A		
Relè termico da acquistare a parte	RF38...		
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020, ..., BFX1011		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Peso prodotto	g	3700	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di protezione IP frontale	IP65		
<b>Classificazione ETIM</b>			
ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore		