

Przeznaczenie produktu				Rozrusznik gwiazda-trójkąt
Seria produktu				BFA009
Właściwości elektryczne				
Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V)		A		16
Komponenty				
W zestawie standardowy stycznik				BF0910A / BF0901A / BF0910A
W zestawie standardowy przekaźnik cieplny				No
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego				RF38
W zestawie standardowy zestyk pomocniczy				BFX1020 // BFX1011
Właściwości styków				
Standardowe moce silnika wg IEC				
	230 V	kW		4
	400 V	kW		7.5
	440 V	kW		7.5
	500 V	kW		7.5
Właściwości mechaniczne				
Masa		g		1700
Klasyfikacja ETIM				
ETIM 8,0				EC001037 - Układ rozruchowy silnika