



Styczniki w układzie nawrotnym BFA025

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Właściwości elektryczne**

Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$  V) A 25

**Właściwości styków**

Prąd roboczy Ie AC-3 ( $\leq 440$ V  $\leq 55^\circ$ C) A 25

Znamionowa moc robocza AC-3 ( $T \leq 55^\circ$ C)

230 V	kW	7
400 V	kW	12.5
415 V	kW	13.4
440 V	kW	13.4
500 V	kW	15
690 V	kW	11

Wbudowane zestyki pomocnicze

NO	0
NC	1

**Dane techniczne UL**

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

110 V-120 V	HP	2
220 V-240 V	HP	3

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola


200 V-208 V	HP	7.5
220 V-240 V	HP	7.5
440 V-480 V	HP	15
550 V-600 V	HP	15

**Właściwości mechaniczne**


Typ zacisków Zacisk śrubowy

Masa g 760

**Wymiary**



**Schemat połączeń elektrycznych**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

cULus

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika