



Przeznaczenie produktu	Rozrusznik gwiazda-trójkąt		
Seria produktu	BFA032		
<b>Właściwości elektryczne</b>			
Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$ V)	A	50	
<b>Komponenty</b>			
W zestawie standardowy stycznik	BF3200A / BF3200A / BF2510A		
W zestawie standardowy przekaźnik cieplny	No		
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego	RF38		
W zestawie standardowy zestaw pomocniczy	BFX1020 / BFX1011 / BFX1011		
<b>Właściwości styków</b>			
Standardowe moce silnika wg IEC	230 V	kW	15
	400 V	kW	25
	440 V	kW	25
	500 V	kW	25
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Masa	g	1900	
<b>Klasyfikacja ETIM</b>			
ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika		