

|                                                      |                                        |      |    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|
| Przeznaczenie produktu                               | Rozrusznik gwiazda-trójkąt             |      |    |
| Seria produktu                                       | BFA065                                 |      |    |
| Właściwości elektryczne                              |                                        |      |    |
| Maksymalny prąd roboczy (≤440 V)                     | A                                      | 140  |    |
| Komponenty                                           |                                        |      |    |
| W zestawie standardowy stycznik                      | BF8000A /<br>BF8000A /<br>BF5000A      |      |    |
| W zestawie standardowy przekaźnik cieplny            | No                                     |      |    |
| Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego | RF82                                   |      |    |
| W zestawie standardowy zestyk pomocniczy             | BFX1020 /<br>BFX1011 /<br>BFX1011      |      |    |
| Właściwości styków                                   |                                        |      |    |
| Standardowe moce silnika wg IEC                      | 230 V                                  | kW   | 45 |
|                                                      | 400 V                                  | kW   | 75 |
|                                                      | 440 V                                  | kW   | 75 |
|                                                      | 500 V                                  | kW   | 90 |
| Właściwości mechaniczne                              |                                        |      |    |
| Masa                                                 | g                                      | 6265 |    |
| Klasyfikacja ETIM                                    |                                        |      |    |
| ETIM 8,0                                             | EC001037 -<br>Układ rozruchowy silnika |      |    |