

Przeznaczenie produktu	Rozrusznik gwiazda-trójkąt		
Seria produktu	BFA095		
Właściwości elektryczne			
Maksymalny prąd roboczy (≤440 V)	A	160	
Komponenty			
W zestawie standardowy stycznik	BF9500A / BF9500A / BF6500A		
W zestawie standardowy przekaźnik cieplny	No		
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego	RF110		
W zestawie standardowy zestyk pomocniczy	BFX1020 / BFX1011 / BFX1011		
Właściwości styków			
Standardowe moce silnika wg IEC	230 V	kW	45
	400 V	kW	90
	440 V	kW	90
	500 V	kW	110
Właściwości mechaniczne			
Masa	g	6900	
Klasyfikacja ETIM			
ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika		