



Przeznaczenie produktu

Stycznikowy
układ przełączny
BFC

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V)

A 56

Właściwości styków

Prąd roboczy Ie

AC-1 ($\leq 40^\circ\text{C}$)	A	56
AC-1 ($\leq 55^\circ\text{C}$)	A	45
AC-1 ($\leq 60^\circ\text{C}$)	A	40

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków

Śruba


Montaż

Montaż boczny


Masa

g 1068

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000010 -
Układ
 stycznikowy