



Przeznaczenie produktu	Rozrusznik bezpośredni M1P01810		
Seria produktu	M1P01810		
Właściwości elektryczne			
Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V)	A	18	
Komponenty			
W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M1PA		
W zestawie standardowy stycznik	BF1810A		
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego	RF38...		
Właściwości mechaniczne			
Masa	g	910	
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu	IP65		
Klasyfikacja ETIM			
ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika		