



Przeznaczenie produktu	Rozruszniki gwiazda-trójkąt w obudowie M3P02673		
Seria produktu	M3P02673		
<b>Właściwości elektryczne</b>			
Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$ V)	A	43	
<b>Komponenty</b>			
W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M3PA70		
W zestawie standardowy stycznik	BF2600A, BF2600A, BF1810A		
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego	RF38...		
W zestawie standardowy zestaw pomocniczy	BFX1020, BFX1011, BFX1011		
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Masa	g	3800	
<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
<b>Odporność i zabezpieczenie</b>			
Stopień ochrony IP od frontu	IP65		
<b>Klasyfikacja ETIM</b>			
ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika		