

Przeznaczenie produktu				Rozrusznik bezpośredni
Seria produktu				M3P06512...B7
Właściwości elektryczne				
Zakres regulacji przełącznika				A 45-65
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	le kW	A kW	65 30	
Komponenty				
W zestawie standardowa obudowa rozrusznika				M3PA
W zestawie standardowy stycznik				BF6500A
W zestawie standardowy przełącznik ciepły				RF826500
Dane techniczne UL				
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V	HP	20	
	220 V-240 V	HP	25	
	440 V-480 V	HP	50	
	550 V-600 V	HP	60	
Właściwości mechaniczne				
Masa				g 3760
Warunki otoczenia				
Temperatura pracy	min.	°C	-25	
	maks.	°C	+60	
Temperatura składowania	min.	°C	-40	
	maks.	°C	+70	
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień ochrony IP od frontu				IP65
Klasyfikacja ETIM				
ETIM 8,0				EC001037 - Układ rozruchowy silnika