



Rozrusznik  
bezpośredni  
M3R06512...B7

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Właściwości elektryczne**

Zakres regulacji przełącznika

A 46-65

Charakterystyka techniczna wg. IEC ( $\leq 440V$ )

I <sub>e</sub>	A	65
kW	kW	30

**Komponenty**

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika

M3RA

W zestawie standardowy stycznik

BF6500A

W zestawie standardowy przełącznik cieplny

RF826500

**Właściwości mechaniczne**

Masa

g 3410

**Warunki otoczenia**

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania



min.	°C	-40
maks.	°C	+70

**Odporność i zabezpieczenie**


Stopień ochrony IP od frontu

IP65

**Wymiary**



Drilling for surface fixing



**Schemat połączeń elektrycznych**

