



Podstawa
zestyków
LPXC... do
obudowy M1, M2,
M25
MX21P

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości mechaniczne

Masa g 14

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +60

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej