



Denumirea produsului

Ansambluri de  
contactoare cu  
comutare  
BGC09

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici electrice**

Curent maxim de funcționare ( $\leq 440V$ )

A 20

**Caracteristicile contactului**

Curentul de exploatare la

AC-1 ( $\leq 40^{\circ}C$ )	A	20
AC-1 ( $\leq 55^{\circ}C$ )	A	18
AC-1 ( $\leq 60^{\circ}C$ )	A	15

Putere nominală de funcționare AC-1 ( $T \leq 40^{\circ}C$ )

230V	kW	8
400V	kW	14
500V	kW	16
690V	kW	22

**Date tehnice UL**

Utilizare generală UL/CSA

A 20

**Caracteristici mecanice**


Terminale Tip

Surub de  
prindere


Greutate

g 365

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN 60947-1  
 IEC/EN 60947-4-1  
 UL508 CSA C22.2 n° 14

Certificate

cULus

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000010 -  
 Combinație de  
 contactoare