



Denumirea produsului

Ansambluri de
contactoare cu
comutare
BGC09

Denumirea tipului de produs

Caracteristici electrice

Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$)

A 20

Caracteristicile contactului

Curentul de exploatare la

AC-1 ($\leq 40^{\circ}C$)	A	20
AC-1 ($\leq 55^{\circ}C$)	A	18
AC-1 ($\leq 60^{\circ}C$)	A	15

Putere nominală de funcționare AC-1 ($T \leq 40^{\circ}C$)

230V	kW	8
400V	kW	14
500V	kW	16
690V	kW	22

Date tehnice UL

Utilizare generală UL/CSA

A 20

Caracteristici mecanice


Terminale Tip

Surub de
prindere


Greutate

g 365

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1
 IEC/EN 60947-4-1
 UL508 CSA C22.2 n° 14

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000010 -
 Combinație de
 contactoare