





Denumirea produsului	Ansambluri de contactoare cu comutare BGC09		
Denumirea tipului de produs	BGC09		
Caracteristici electrice			
Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$)	A	20	
Caracteristicile contactului			
Curentul de exploatare la	AC-1 ($\leq 40^{\circ}C$)	A	20
	AC-1 ($\leq 55^{\circ}C$)	A	18
	AC-1 ($\leq 60^{\circ}C$)	A	15
Putere nominală de funcționare AC-1 ($T \leq 40^{\circ}C$)			
	230V	kW	8
	400V	kW	14
	500V	kW	16
	690V	kW	22
Date tehnice UL			
Utilizare generală UL/CSA	A	20	
Caracteristici mecanice			
Terminale Tip	Surub de prindere		
Greutate	g	450	
Dimensiuni			



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1
 IEC/EN 60947-4-1
 UL508 CSA C22.2 n° 14

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000010 -
 Combinație de
 contactoare