





Denumirea produsului	Starter asamblat		
Denumirea tipului de produs	BGT09		
Caracteristici electrice			
Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$)	A	9	
Caracteristicile contactului			
Curentul de exploatare la	AC-3 ($\leq 440V \leq 55^{\circ}C$)	A	9
Putere nominală de funcționare AC-3 ($T \leq 55^{\circ}C$)	230V	kW	2.2
	400V	kW	4
	415V	kW	4.3
	440V	kW	4.5
	500V	kW	5
	690V	kW	5
Contacte auxiliare încorporate	NR	1	
	NC	0	
Date tehnice UL			
Putere nominală maximă UL/CSA monofazată	110V-120V	HP	0.5
	220V-240V	HP	1.5
Putere nominală maximă UL/CSA trifazată, 3 poli	200V-208V	HP	2
	220V-240V	HP	3
	440V-480V	HP	5
	550V-600V	HP	5
Caracteristici mecanice			
Terminale Tip	Surub de prindere		
Greutate	g	445	
Dimensiuni			



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinatie
starter
motor/starter
motor

