



Starter asamblat  
BFA018

Denumirea produsului  
Denumirea tipului de produs

**Caracteristicile contactului**

Curentul de exploatare Ie

	AC-3 ( $\leq 440V \leq 55^{\circ}C$ )	A	18
Putere nominală de funcționare AC-3 ( $T \leq 55^{\circ}C$ )			
	230V	kW	4
	400V	kW	7.5
	415V	kW	9
	440V	kW	9
	500V	kW	10
	690V	kW	10

Contacte auxiliare încorporate

NR	0
NC	1

**Date tehnice UL**

Putere nominală maximă UL/CSA monofazată

110V-120V	HP	1
220V-240V	HP	3

Putere nominală maximă UL/CSA trifazată, 3 poli

200V-208V	HP	5
220V-240V	HP	5
440V-480V	HP	10
550V-600V	HP	15

**Caracteristici mecanice**

Terminale Tip

Surub de  
prindere

Greutate

g 760

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinatie  
starter  
motor/starter  
motor