



Denumirea produsului  
Denumirea tipului de produs

Starter asamblat  
BFA025

**Caracteristici electrice**

Curent maxim de funcționare ( $\leq 440V$ )

A 25

**Caracteristicile contactului**

Curentul de exploatare Ie

AC-3 ( $\leq 440V \leq 55^\circ C$ ) A 25

Putere nominală de funcționare AC-3 ( $T \leq 55^\circ C$ )

230V	kW	7
400V	kW	12.5
415V	kW	13.4
440V	kW	13.4
500V	kW	15
690V	kW	11

Contacte auxiliare încorporate

NR 0  
NC 1

**Date tehnice UL**

Putere nominală maximă UL/CSA monofazată

110V-120V HP 2  
220V-240V HP 3

Putere nominală maximă UL/CSA trifazată, 3 poli

200V-208V HP 7.5  
220V-240V HP 7.5  
440V-480V HP 15  
550V-600V HP 15

**Caracteristici mecanice**


Terminale Tip

Surub de  
prindere


Greutate

g 760

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



**Certificari si conformitate**

**Conformitate**

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

**Certificate**

cULus

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinatie  
starter  
motor/starter  
motor