



Denumirea produsului Starter direct
 Denumirea tipului de produs M0P00910

Caracteristici electrice

Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$) A 10

Componente

Carcasa de pornire standard furnizată M0PA

Contactor standard furnizat BG0910A

Releul termic se achiziționează separat RF9...

Caracteristici mecanice

Greutate g 667

Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min °C -25

Temperatura max °C +60

Temperatura de depozitare

Temperatura min °C -40

Temperatura max °C +70

Rezistență și protecție

Grad IP frontal IP65

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
 Combinație
 starter
 motor/starter
 motor