



Denumirea produsului Starter direct
Denumirea tipului de produs M0P00912...5

Caracteristici electrice

Interval de reglaj al releului	A	3-5	
Caracteristici tehnice IEC ($\leq 440V$)	le kW	A kW	5 1.5...2.2

Componente

Carcasa de pornire standard furnizată	MOPA
Contactori standard furnizati	BG0910A
Relev termic standard furnizat	RF95

Date tehnice UL

Putere nominală maximă UL/CSA monofazată	220V-240V	HP	0.5
Putere nominală maximă UL/CSA trifazată, 3 poli	200V-208V	HP	1
	220V-240V	HP	1
	440V-480V	HP	3
	550V-600V	HP	3

Caracteristici mecanice

Greutate	g	760
----------	---	-----

Condiții ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+60
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70

Rezistență și protecție

Grad IP frontal	IP65
-----------------	------

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Combinatie starter motor/starter motor
----------	---